

汎用加振器用スティンガー オプションについて(PM-MA & MS-ST)

汎用加振器にスティンガーを接続するためのアダプターのオプションが用意されています。加振器からのフォースを供試体及び構造物にスティンガーを経由して伝達され、MS-STパッケージには、コレット&ナットと一緒に、直径2mm、2.4mm、3.2mmのスティンガーロッド及び固定パーツが含まれています。汎用加振器はPM-MSアダプター & MS-STスティンガー・パッケージを両方を購入して頂けましたら、モーダル加振器に変換することができます。詳しくは[動画](#)でご確認頂けます。




PM-MSアダプター



MS-ST スティンガー・パッケージ

Collet



Nut



Stinger Rods(Stainless Steel)



Stainless Steel



Collet : 4 pc (0.75mm/1.6mm/2.4mm/3.2mm)

Stainless Rod : 3 pc ($\phi 2\text{mm} + \phi 2.4\text{mm} + \phi 3.2\text{mm} = \text{L}300\text{ mm}(\pm 10)$)